


**SUPERMOCNA,
BEZBARWNA
ŻYWICA
EPOKSYDOWA**



PULSAR EPOXY 5 min

25 ml

PULSAR[®]
ADHESIVES & SEALERS



Kod produktu: KPEX025



EPOXY 5 minut
SUPERMOCNA, BEZBARWNA
ŻYWICA EPOKSYDOWA

EPOXY 5 minut – dwuskładnikowa, bezbarwna żywica epoksydowa do klejenia i wypełniania metalu, szkła, porcelany, stali, aluminium, brązu, mosiądzu, kamieni szlachetnych, kryształu, sklejalnych tworzyw sztucznych, drewna, płyt wiórowych, laminatów itp. Do usuwania nieszczelności w połączeniach. Spoina odporna jest na chemikalia i wrzącą wodę, na drgania i wibracje. Utwardzona spoina jest bezbarwna. Posiada odporność na temperatury od -50°C do +100°C. Siła wiązania od 10 do 11 MPa. Nie nadaje się do klejenia materiałów elastycznych i miękkich. Zestaw zawiera klej w strzykawkach, płytkę (PE) i szpatułkę do mieszania.

SPOSÓB UŻYCIA: Klejone materiały i pomieszczenie, w którym przeprowadzany jest proces klejenia, muszą mieć temperaturę powyżej +18°C. **1.** Usunąć zabezpieczenie pomiędzy czarnymi popychaczami. Odciąć zatyczki strzykawek, które służą później do zamknięcia końcówek. **2.** Wycisnąć odpowiednią porcję składników (w proporcji 1:1) na płytkę PE, znajdującą się w zestawie i dokładnie wymieszać. **3.** Powierzchnie muszą być suche, czyste i odfuszczone. **4.** Nałożyć klej na obie powierzchnie i połączyć w ciągu 4 minut. **5.** Klej utwardza się w temp. +20°C w ciągu 5–7 min (niższa temperatura wydłuża czas wiązania).

Nie skleja polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) bez aktywacji specjalnym aktywatorem Pulsar PRIME.



Zawiera: żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700); Poli[oksy(metylo-1,2-etanodiol)], alfa-hydro-omega-hydroksy-, eter z 2,2-bis(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolem (4:1), 2 eter-hydroksy-3-merkaptopropylowy.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry; **EUH205** Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej; **P102** Chronić przed dziećmi; **P264** Dokładnie umyć ręce po użyciu; **P333 + P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; **P501** Zawartość/pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 3082

Składnik A: UFI: 9XAG-740F-R007-X0RG

Składnik B: UFI: X3R8-709K-XP4H-PF0R



Numer serii i termin przydatności
na opakowaniu.

25 ml

Uwaga

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

AGD



TOYS



CAR LIGHTS



PCV



FISHING



PULSAR
ADHESIVES & SEALERS

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu
www.pulsar-glue.pl

